

LISTE DU MATÉRIEL POUR LES ATELIERS OCCLUSION-OSTÉOPATHIE DU CIPAGO (AOOC)

Chaque participant doit se munir du matériel suivant :

- 1° trois cires Aluwax® toilée (*Aluwax® type Waxed Cloth Forms*) (photo 1)
- 2° six plaques de cire Moyco® (*Beauty Pink Wax X Hard*) (bien les emballer et les protéger pendant le transport car cire très cassante) (photo 1)
NB : si vous n'arrivez pas à vous procurer de la cire Moyco®, munissez-vous de 10 cires Aluwax® toilée au lieu de trois comme indiqué au 1°
- 3° un couteau à cire
- 4° un couteau à plâtre
- 5° une paire de ciseaux courbes (photo 2)
- 6° un bol et une spatule à plâtre
- 7° deux paires des modèles de vos propres arcades dentaires, coulés en plâtre extra-dur, d'une **hauteur totale de 2,5 cm maximum**, et présentant des **réentions sur la base du socle** (photos 3 et 4)
- 8° quelques feuilles de papier à articuler bleu et rouge (50μ < épaisseur < 200μ)
- 9° quelques paires de gants d'examen.

Le CIPAGO fournit les articulateurs SAM 3 avec système axiosplit, le plâtre, la cire Aluwax® non toilée, et les chalumeaux.



Photo 1



Photo 2



Photo 3

Hauteur Totale (dents + socle) = 2,5 cm maximum.



Photo 4

Réentions en croix au minimum ; ne pas hésiter à en ajouter (diagonales par exemple)

Pour toute info complémentaire relative au matériel, adresser un mail à contact@cipago.fr ou directement par l'onglet « CONTACT » du site, ou bien un SMS au 06 75 80 51 49